

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower forma de U estacionária, Tipo: SM****Dados do pedido**

Número do pedido	955454 SM
GTIN	4062406785512
Classe de artigo	9GC

**Descrição****Modelo:**

UNI Z-Tower de altura média com prateleira porta-objetos de bambu com 25 mm de espessura. De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de  $9 \times 9$  mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. Traseira com barra de escovas para a passagem de cabos, bem como passagem de cabos adicional. Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento. Apenas é possível montar gavetas no tam. M.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

**Instrução:**

Acessórios como painéis de identificação, peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474 – 955499.

**Descrição técnica**

Largura	720 mm
#Profundidade útil	510 mm

Série	Z-Tower
Largura útil	540 mm
Peso	69 kg
Profundidade	750 mm
Altura	945 mm
Altura útil do compartimento da torre	850 mm
Espessura do tampo de trabalho	25 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9
Regulação da altura no sistema de encaixe	37
Tipo de produto	Torre em painel perfurado