

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Classe de artigo	21H

Descrição

Modelo:

Com flancos retificados.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274010 – 274026. Barras de mandrilar n.º 274170 – 274171.

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,2 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Largura de incisão w	2,2 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9035
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		