

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Classe de artigo	21H

## Descrição

**Modelo:**

Com flancos retificados.

**Indicado para:**

Suporte de lâminas n.º 274010 – 274026. Barras de mandrilar n.º 274170 – 274171.

## Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,15 mm
Revestimento	sem revestimento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Largura de incisão w	1,5 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU9310
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível  
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		