



Broca de percussão de metal duro SDS-Plus "7X", Ø×comprimento total: 8X215mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 789058 8X215 |
| GTIN | 4059952531625 |
| Classe de artigo | 76K |

Descrição

Modelo:

Nova geração **EXPERT SDS-Plus "7X"** com cabeça de metal duro integral soldada com 4 arestas de corte. Arestas de corte moldadas para alto desempenho de perfuração, longa vida útil e desgaste reduzido. Sem engatar em betão armado.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração. Funcionamento muito suave, perfeita para furos circulares. **Design de 2+2 espirais** para evacuação rápida do pó de perfuração, baixas vibrações e alta estabilidade. Fadiga reduzida e carga reduzida da máquina.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Número de arestas de corte Z | 4 |
| Ø | 8 mm |
| Comprimento da espiral | 150 mm |
| comprimento total | 215 mm |
| Óleo de corte | HM |
| Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão |
| Haste | SDS Plus |
| Tipo de produto | Broca para pedra |

