



Broca de percussão de metal duro SDS-Plus "7X", Ø × comprimento total: 25X450mm



Dados do pedido

Número do pedido	789058 25X450
GTIN	4059952532240
Classe de artigo	76K

Descrição

Modelo:

Nova geração **EXPERT SDS-Plus "7X"** com cabeça de metal duro integral soldada com 4 arestas de corte. Arestas de corte moldadas para alto desempenho de perfuração, longa vida útil e desgaste reduzido. Sem engatar em betão armado.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração. Funcionamento muito suave, perfeita para furos circulares. **Design de 2+2 espirais** para evacuação rápida do pó de perfuração, baixas vibrações e alta estabilidade. Fadiga reduzida e carga reduzida da máquina.

Descrição técnica

Ø	25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total	450 mm
Comprimento de trabalho	400 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra

