

**Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 50-75mm****Dados do pedido**

Número do pedido	421492 50-75
GTIN	4069515007160
Classe de artigo	42B

**Descrição****Versão:**

Visor fácil de ler. Superfícies de medição com ponta de metal duro.  
Leitura digital e analógica. Caixa metálica à prova de poeiras e salpicos de água.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560. 1 esfera de encaixe para medir superfícies curvas. 1 medida de ajuste.

**Descrição técnica**

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Limite de erro	5 µm
Tipo de pilha	Pilha botão
Faixa de medição	50 - 75 mm
Leitura	0,001 mm
Calibração	B2
Ø do fuso	6,5 mm
Alimentação de energia	A pilhas

Passo do fuso	0,5 mm
Tipo de proteção IP	IP 54
Norma	DIN 863
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

### Serviços

Calibração Micrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022040 100
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022050 100

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Medida de ajuste comprimento total 50	421100 50