

Garant**Chave de boca/chave de luneta de roquete, Tamanho da chave: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	614770 6
GTIN	4067263001058
Classe de artigo	61B

Descrição**Versão:**

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descrição técnica

Largura da boca b	16,5 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Altura da boca h ₁	3,9 mm
Comprimento da chave L	136 mm
Altura do anel h ₂	7,6 mm
Tamanho da chave	6 mm
Ø do anel D	17,5 mm
Posição do anel	0 grau
Número de dentes	72
Ângulo de regulação	5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado

Batente final no lado da boca	não
Função de retenção no lado da boca	não
com cabeça giratória	não
Roquete reversível	não
Tipo de produto	Chave de parafusos