

HALDER**Martelo não rebaixado com cabo de fibra de vidro, Ø da cabeça do martelo: 40**

Dados do pedido

Número do pedido	755001 40
GTIN	4030618312796
Classe de artigo	73W

Descrição

Versão:

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. **Sem ricochete** graças às esferas de aço no corpo do martelo.

Punho antideslizante de 3 componentes, à prova de estilhaços, com núcleo de fibra de vidro.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.

Descrição técnica

Ø da cabeça do martelo	40 mm
Material do inserto	Nylon, branco, duro
Material do cabo	Cabo em fibra de vidro
Comprimento da cabeça com inserts	115 mm
Designação do fabricante	SUPERCRAFT
Peso	0,79 kg
Série	SUPERCRAFT®
Comprimento total	365 mm

Punho	ergonómico
sem ricochete	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Inserção sobresselente, nylon Ø da cabeça do martelo 40

754910 40