



Dados do pedido

Número do pedido	085962
GTIN	2050000965364
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

Os blocos magnéticos podem ser fixados em **qualquer ângulo**.
Resistente a temperaturas até máximo 100 °C, 3 lados magnéticos.

Descrição técnica

Altura do bloco individual	25 mm
Largura do bloco individual	29 mm
resistência máxima à temperatura	100 °C
força de retenção nominal máxima	120 N
Comprimento do bloco individual	60 mm
Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Articulação magnética

