

**APMT 100305 TR, HB735, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

**Instrução:**

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Para  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio do canto	0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100305 TR
Tipo	HB735
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		