

Fresa de chanfrar 45°, Haste Weldon, Ø D: 17,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SD.. 090308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total L_{tot}	110 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Ø de chanfragem máximo $D_{máx.}$	29,8 mm
Projeção L_1	25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø D	17,5 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219805
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
