



## Dados do pedido

Número do pedido	085964
GTIN	2050000965357
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

Com ângulos de **30°, 45°, 60°, 75° e 90°**. Resistente a temperaturas até máximo 180 °C.

## Descrição técnica

Ø do furo	5 mm
força de retenção nominal máxima	100 N
Espessura	12 mm
Peso	0,3 kg
Altura	65 mm
resistência máxima à temperatura	180 °C
Comprimento	100,5 mm
Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Ímã angular

