



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 220816 ALU    |
| GTIN             | 4059782504240 |
| Classe de artigo | 28E           |

## Descrição

### Recomendação:

Ao substituir as pastilhas reversíveis, substituir também os parafusos. Os parafusos sobresselentes são fornecidos com as pastilhas reversíveis.

### Instrução:

$f_z$  para  $a_e = 0,3 \times D$ .

## Descrição técnica

|   |                    |
|---|--------------------|
| $f_z$ para acabamento até $a_p$ 1 mm            | 0,02 - 0,1 mm      |
| Tipo  | ALUMÍNIO           |
| $f_z$ para semiacabamento até $a_p$ 3 mm        | 0,05 - 0,15 mm     |
| $f_z$ para desbaste até $a_{p\text{máx}}$ 16 mm | 0,12 - 0,25 mm     |
| Raio do canto                                   | 1,2 mm             |
| Espessura da placa S                            | 5 mm               |
| Código ISO da pastilha de corte reversível      | ZDET 16M512 FR-721 |
| Tipo  | GH1                |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Óleo de corte           | HM                                       |
| Número de trocas/cortes | 2  |
| Tipo de produto         | Pastilha de corte reversível para fresar |

### Dados de utilizador

|                        | Adequabilidade            | $V_c$ | código ISO |
|------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio     | adequado                  |       |            |
| Alumínio (apara curta) | adequado                  |       |            |
| Alumínio > 10% Si      | adequado                  |       |            |
| máximo a molhado       | adequado                  |       |            |
| mínimo a molhado       | condicionalmente adequado |       |            |
| seco                   | condicionalmente adequado |       |            |
| Ar                     | condicionalmente adequado |       |            |