



Dados do pedido

Número do pedido	220824 ALU
GTIN	4059782503380
Classe de artigo	28E

Descrição

Recomendação:

Ao substituir as pastilhas reversíveis, substituir também os parafusos. Os parafusos sobresselentes são fornecidos com as pastilhas reversíveis.

Instrução:

f_z para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

f_z para acabamento até a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Tipo	ALUMÍNIO
f_z para desbaste até $a_{p \text{ máx.}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z para semiacabamento até a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Raio do canto	3 mm
Espessura da placa S	5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZDET 16M530 FR-721
Tipo	GH1

Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		