

RDMW 1604 MOTN, HB7505, Tipo: HART**Dados do pedido**

Número do pedido	212300 HART
GTIN	4045197302564
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5$ mm.

Descrição técnica

Tipo	HART
Código ISO da pastilha de corte reversível	RDMW 1604 MOTN
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7505
Avanço f_z por dente	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		