

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 3×D, Tipo: 12



Dados do pedido

Número do pedido	232258 12
GTIN	4045197658425
Classe de artigo	22G

Descrição

Modelo:

Para furos até precisão IT10.

Com ranhuras retas.**Instrução:**

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	31,8 mm
área de $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Parafusos tensores	232990 TX7
Tamanho do cone Morse MK	2
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7	232990 TX7