

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 5×D, Tipo: 48**Dados do pedido**

Número do pedido	232260 48
GTIN	4045197592606
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Instrução:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	231,8 mm
área de Ø D _c	48 - 65 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Tamanho do cone Morse MK	5
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
---	-------------

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600