

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	40 mm
Projeção $L_1$	160 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Desvio central $L_3$	22 mm
Comprimento total L	277 mm
Ø haste $D_s$	32 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Código ISO do suporte	A32X SDUCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Série	Master Mute
Tamanho da placa	11 mm
área S não passível de fixação	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar