

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	222 mm
Código ISO do suporte	A25X SCLCR/L09
Série	Master Mute
Ø haste $D_s$	25 mm
Desvio central $L_3$	17 mm
Projeção $L_1$	125 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
área S não passível de fixação	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar