

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Desvio central L_3	22 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Série	Master Mute
Código ISO do suporte	A32X STFCL/L16
Comprimento total L	277 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Projeção L_1	160 mm
Ø haste D_s	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
área S não passível de fixação	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar