

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	20 mm
Comprimento total L	151 mm
Ø haste D_s	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Série	Master Mute
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	A16X SDUCR/L07
Desvio central L_3	11 mm
Projeção L_1	80 mm
área S não passível de fixação	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	esquerda
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar