

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 3×D, Tipo: 18**Dados do pedido**

Número do pedido	232245 18
GTIN	4045197658081
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX9
Comprimento útil L_1	66,7 mm
área de $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
\varnothing haste D_s	25 mm
Comprimento da haste L_s	56 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX8	232990 TX8
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9