

Mitutoyo

**Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados,
Altura de marcação: 300**



Dados do pedido

Número do pedido	445136 300
GTIN	4946368859248
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:

Régua ABSOLUTE, sem reajuste do ponto de referência depois de ligar novamente e velocidade de deslocação ilimitada. Volante manual grande e fácil de deslocar. Agulha de marcação com ponta de metal duro e saída de dados Digimatic. Grande ecrã LCD (números de 12 mm de altura) para uma leitura fácil e sem erros.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. 357, 1 agulha de marcação com ponta de metal duro n.º 443510 tam. 300.

Acessórios especiais:

Suporte n.º 445180, cabo de dados n.º 497080.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A pilhas
Secção transversal da coluna de medição	35×12 mm
Comprimento da área dos pés	149 mm

Ficha de dados

Largura da área dos pés	100 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Limite de erro	0,03 mm
Altura de marcação	300 mm
Leitura	0,01 mm
Autonomia das pilhas de aprox.	20000 h
Número de pilhas incluídas	1
Norma	Norma de fábrica
Tamanho dos dígitos	12 mm
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Calibração	E1
Tipo de produto	Altímetro e dispositivo de marcação

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/445136-300>