

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 5×D, Tipo: 12



Dados do pedido

Número do pedido	232260 12
GTIN	4045197592552
Classe de artigo	22G

Descrição

Modelo:

Para furos até precisão IT10.

Instrução:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	60,3 mm
Parafusos tensores	232990 TX7
área de Ø D _c	12 - 12,5 mm
Tamanho do cone Morse MK	2
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7	232990 TX7
---	------------

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário
definido 0,6

211750 0,6

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7