

**Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 5xD, Tipo: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	232250 12
GTIN	4045197589033
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

área de $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Parafusos tensores	232990 TX7
$\varnothing$ haste $D_s$	20 mm
Comprimento útil $L_1$	60,3 mm
Comprimento da haste $L_s$	50 mm
Número de arestas de corte $Z$	2
Versão	5xD
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

**Acessórios**

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário  
definido 0,6

211750 0,6

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7

232990 TX7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7