

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
\varnothing haste D_s	12 mm
Comprimento total L	140 mm
Código ISO do suporte	A12L SDQCR/L07
Desvio central L_3	8 mm
Comprimento da cabeça L_1	25 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	$3 \times D$
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar