

para pastilhas de corte reversíveis DD.. DDJNL 93°, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Calço	269007 1
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2020X11
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Série	Master Eco
Parafuso para calço	259027 3
Tamanho da placa	11 mm
Garra, parafuso, mola	259036 23

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Comprimento total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento