

**para pastilhas de corte reversíveis DD.. DDJNL 93°, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Classe de artigo	21U

**Descrição****Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Série	Master Eco
Parafuso para calço	259027 8
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2525X15
Tamanho da placa	15 mm
Tamanho da haste	25 mm
Calço	259031 50
Garra, parafuso, mola	259036 24

Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Comprimento total L	110 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento