

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081103 50R
GTIN	4003644024186
Classe de artigo	08B

## Descrição

### Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobinas de cabos HEDI® compactas e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 250 mm, funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**

#Aprovado para utilização exterior de curta duração.

### Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing > 1$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

## Descrição técnica

Sistema de diagnóstico disponível	sim
-----------------------------------	-----

Material da caixa	Plástico
Classe do cabo	H05RR-F
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Estrutura do cabo	3G1,5
Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento do cabo	50 m
Cor do cabo	preto
Tipo de proteção IP	IP 44
Número de tomadas	3
Tensão nominal	250 V
Material do cabo	Borracha
Tipo de produto	Bobina de cabos