

HEDI

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 081119 25V |
| GTIN | 4003644024827 |
| Classe de artigo | 08B |

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos em plástico maciço HEDI® económica com um diâmetro da bobina de 250 mm.

- **Inclinação de 3 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**

Com tomadas para os **países França, Bélgica, Polónia e República Checa.**

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descrição técnica

| | |
|---------------------|----------|
| Tensão nominal | 250 V |
| Cor do cabo | vermelho |
| Tipo de proteção IP | IP 20 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potência nominal desenrolado | 3500 (16 A) W |
| Estrutura do cabo | 3G1,5 |
| Número de tomadas | 4 |
| Material da caixa | Plástico |
| Material do cabo | PVC |
| Comprimento do cabo | 25 m |
| Sistema de diagnóstico disponível | não |
| Alimentação de energia | A energia elétrica |
| Classe do cabo | H05VV-F |
| Tipo de produto | Bobina de cabos |