

**Garant****Corpo base da ferramenta universal de rebarbamento, para Ø de perfuração d: 17****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 156770 17     |
| GTIN             | 4067263964988 |
| Classe de artigo | 15A           |

**Descrição****Versão:**

Para **rebarbamento para a frente e para trás** de furos **numa só operação**. **Fácil de manusear** em todas as máquinas e **troca rápida de** lâminas de rebarbamento. A ferramenta rebarbadora é composta por **corpo base, lâmina de rebarbamento e parafuso de fixação**.

**Utilização:**

Adequada para **engenhos de furar, perfuradoras com pé ou coluna, fresadoras convencionais e centros de processamento CNC**. Assegurar condições de aperto estáveis. **Não é adequada para máquinas guiadas à mão**.

**Nota:**

**As lâminas não estão incluídas no volume de fornecimento**. Encomendar lâmina adequada n.º 156775 em separado. Parafuso de fixação incluído no volume de fornecimento. Parafuso de fixação sobresselente disponível sob o n.º 156780.

**Descrição técnica**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ø haste D <sub>s</sub>                  | 16 mm    |
| Comprimento total L                     | 125 mm   |
| para furo de Ø                          | 17 mm    |
| Avanço f em aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/U |
| Medida de programação e                 | 12 mm    |
| Projeção L <sub>1</sub>                 | 80 mm    |
| tamanho de lâmina adequado              | 5        |

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Refrigeração interior | não                                                |
| Anel colorido         | sem                                                |
| Tipo de produto       | Escareadores cónicos e<br>rebaixadores escalonados |