

Garant**Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene® bicomponente, Largura da aresta de corte l: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	660032 2
GTIN	4067263013426
Classe de artigo	61F

Descrição**Versão:**

Cabo resistente com design ergonómico com superfície **Haptoprene®** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. **A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descrição técnica

comprimento total	120 mm
Ponta da lâmina	preto
Sextavado de acionamento	não
Espessura da lâmina a	0,4 mm
Largura da aresta de corte b	2 mm
lâmina contínua	não
Comprimento da lâmina	60 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda

Ficha de dados

Modelo da haste	redondo
Capa de impacto	não
Material	Aço cromo-vanádio
Material do punho	Haptoprene® bicomponente
Superfície	niquelada e cromada
Tipo de produto	Chave de parafusos