

Garant**Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene® bicomponente, Largura da aresta de corte l: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	664122 4
GTIN	4067263013662
Classe de artigo	61F

Descrição**Versão:**

Cabo resistente com design ergonómico com superfície **Haptoprene®** de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Norma:

Semelhante a **DIN 5265B**.

Descrição técnica

Espessura da lâmina a	0,8 mm
Largura da aresta de corte b	4 mm
comprimento total	85 mm
Comprimento da lâmina	30 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos