

X.LT..ER-D41, SC6525, Tamanho da pastilha reversível: 09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221927 09
GTIN	2050002058620
Classe de artigo	28E

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tamanho da pastilha reversível	09
Tipo	ST1400
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLT090408-ER-D41
Raio de programação com a_p máx.	2,01 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	SC6525
Óleo de corte	HM
Avanço f_z por dente	0,2 - 2,5 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		