

X.LT..ER-D41, SC6525, Tamanho da pastilha reversível: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221927 16
GTIN	4059782505926
Classe de artigo	28E

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Tamanho da pastilha reversível	16
Código ISO da pastilha de corte reversível	XELT160512-ER-D41
Raio de programação com a_p máx.	4,18 mm
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	SC6525
Óleo de corte	HM
Avanço f_z por dente	0,2 - 2,5 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		