

Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 125/10mm



Dados do pedido

Número do pedido	222800 125/10
GTIN	4960664602452
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	63 mm
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	138 mm
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1205
Ø das lâminas D_c	125 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p.máx}\#$	6 mm

Parafuso para pastilha reversível	229700
Número de arestas de corte Z	10
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	47,5 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229700
-----------------	--------