

**Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte
Z: 63/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1205
Ø das lâminas D_c	63 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,máx}\#$	6 mm
Parafuso para pastilha reversível	229701
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Ø exterior máximo $D_{máx}$	76 mm
Número de arestas de corte Z	6

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	47,5 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229701
-----------------	--------