

**Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte
Z: 80/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descrição técnica

Calço	229750
Parafuso para pastilha reversível	229700
Ø das lâminas D_c	80 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Parafuso tensor para calço	229702 (SW5; 6,0 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max} \#$	6 mm

Comprimento total L_{tot}	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1205
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	93 mm
Número de arestas de corte Z	5
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	47,5 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Calço	229750
Parafuso tensor	229700
Parafuso tensor	229702