

**Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
100/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Classe de artigo	25P

**Descrição****Modelo:**

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

**Utilização:**

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\#}$	12 mm
Ø exterior máximo $D_{m\max}$	107 mm
Ø das lâminas $D_c$	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SP.. 1806
Parafuso para pastilha reversível	229703 (T25; 7,5 Nm)
Número de arestas de corte Z	6

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229703
-----------------	--------