

**Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
125/8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Classe de artigo	25P

Descrição**Modelo:**

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

Utilização:

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.

Descrição técnica

Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x}$	132 mm
Ø do orifício de alojamento	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ m\acute{a}x}$ #	12 mm
Ø das lâminas D_c	125 mm
Parafuso para pastilha reversível	229703 (T25; 7,5 Nm)
Comprimento total L_{tot}	60 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SP.. 1806
Número de arestas de corte Z	8

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229703
-----------------	--------