

Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 80/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Classe de artigo	25P

Descrição

Modelo:

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

Utilização:

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}$ #	12 mm
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SP.. 1806
Ø das lâminas D_c	80 mm
Parafuso para pastilha reversível	229703 (T25; 7,5 Nm)
Parafuso para caixa	229704
Caixa	229765
Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	87 mm

Ø do orifício de alojamento	27 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229704
Parafuso tensor	229703
Caixa	229765