

Fresa plana 75° MSRS, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 80/6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Classe de artigo	25P

Descrição**Modelo:**

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

Utilização:

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	80 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	12 mm
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	87 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SP.. 1806
Parafuso para pastilha reversível	229703 (T25; 7,5 Nm)
Número de arestas de corte Z	6

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	229703
-----------------	--------