

**WOEX 030204 S, HB7635, Tipo: ST900****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232420 ST900  |
| GTIN             | 4045197346278 |
| Classe de artigo | 21E           |

**Descrição****Indicado para:**

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

**Descrição técnica**

|  |   |
|--|---|
| Avanço f                                   | 0,08 mm/U                               |
| Número de trocas/cortes                    | 3                                       |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 S                           |
| Tipo                                       | HB7635                                  |
| Óleo de corte                              | HM                                      |
| Estratégia de maquinagem                   | MTC                                     |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para furar |

**Dados de utilizador**

|  |                       |                      |                   |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
|  | <b>Adequabilidade</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>código ISO</b> |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | condicionalmente adequado |
| máximo a molhado             | adequado                  |