

**OFMT 050405 com revestimento de diamante, HB7810, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Classe de artigo	21B

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,18 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Raio do canto	0,5 mm
Número de trocas/cortes	8
Código ISO da pastilha de corte reversível	OFMT 050405
Tipo	HB7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		