

Fresa de canto 90° MEW, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

Tamanho da pastilha reversível	15
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Ø das lâminas D_c	40 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Aplicação de fresagem	Punção
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229714
-----------------	--------