

OFMT 050405 TR, HB7525, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,17 mm
Tipo	ST900
Raio do canto	0,5 mm
Número de trocas/cortes	8
Código ISO da pastilha de corte reversível	OFMT 050405 TR
Tipo	HB7525
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		