

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:
25/2Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	20 mm
Tamanho da pastilha reversível	15
Projeção L_1	29 mm
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Comprimento total L_{tot}	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Ø das lâminas D_c	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	15 mm
Número de arestas de corte Z	2
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229714