

Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M5N**Dados do pedido**

Número do pedido	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Classe de artigo	24D

Descrição**Utilização:**

Para a produção de rebaixamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 74, folha 2, a partir de M8 com refrigeração interna.

Descrição técnica

profundidade máxima do escareado l	10 mm
Ø mínimo d_{\min} .	5,3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
Ø da haste D_s h6	16 mm
Ø do escareado D_1 H13	10 mm
Pastilha reversível n.º 216780 – 216910; n.º 216950	10-010 / 110
Número de arestas de corte Z	1
Pastilha de corte reversível adequada	WOEX
Número de pastilhas de corte reversíveis	1
Comprimento total L_{tot} .	80 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 6IP1

239652 6IP1