

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:
25/3Lmm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 225200 25/3L |
| GTIN | 4960664648139 |
| Classe de artigo | 250 |

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------------|
| Ø da haste D_s h6 | 20 mm |
| Tamanho da pastilha reversível | 10 |
| #profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$ | 10 mm |
| Projeção L_1 | 29 mm |
| Comprimento total L_{tot} | 120 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1004 |
| Ø das lâminas D_c | 25 mm |
| Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Número de arestas de corte Z | 3 |
| Modelo da haste | Haste cilíndrica |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau |
| Aplicação de fresagem | Punção |
| Aplicação de fresagem | Fresagem de canto |
| Refrigeração interior | sim |

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229713