

OFEW 050405 TN, HB7515, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,14 mm
Tipo	ST1400
Raio do canto	0,5 mm
Número de trocas/cortes	8
Código ISO da pastilha de corte reversível	OFEW 050405 TN
Tipo	HB7515
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		